

Garant**Eco-sticksvarvhållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 20/3Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	273836 20/3L
GTIN	4045197612182
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet. 12,5×w (**Stickdjup till 37,5 mm**)

OBS!:

Max. \emptyset = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.

Använd vid behov enskäriga sticksvarvplattor nr 273656 – 273670.

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

Teknisk beskrivning

Stickdjup t_{\max}	37,5 mm
Skrugar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Spårbredd w	3 mm
Huvudängd L_1	54 mm
Funktionsbredd L_4	21,5 mm
totallängd L	113 mm
Serie	Eco
Maximal \emptyset	75 mm

Skaftbredd b	20 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 6	279815 6
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600