

**Garant****Eco-sticksvarvhållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273836 25/3
GTIN	4045197517357
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet. 10×w

**OBS!:**

Max.  $\emptyset$  = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.

Använd vid behov enskäriga sticksvarvplattor nr 273656 – 273670.

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

**Teknisk beskrivning**

Stickdjup $t_{\max}$	30 mm
Funktionsbredd $L_4$	26,5 mm
Huvudängd $L_1$	49 mm
Skrubar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Spårbredd w	3 mm
totallängd L	121 mm
Serie	Eco
Maximal $\emptyset$	60 mm

Skaftbredd b	25 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Kläm-skruv Typ 6	279815 6
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600