

**Planfräs 75° MSRS, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 200/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	224000 200/10
GTIN	4960664533091
Artikelklass	25P

**Beskrivning****Utförande:**

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

**Användningsdata:**

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbräsning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	60 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	12 mm
Vändskärsskruv	229703 (T25; 7,5 Nm)
Kassett	229765
max. utvändig diameter $D_{max}$	207 mm
Skär-Ø $D_c$	200 mm
Passande vändskär	SP.. 1806
Skruvför kassett	229704
FästhålsØ	60 mm

Antal skär Z	10
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	75 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229703
Kassett	229765
Spännskruv	229704