

Garant**eco-sticksvarvhållare, långt skaft, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w:
16/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273863 16/3
GTIN	4045197582119
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

OBS!:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

Teknisk beskrivning

Skruvar	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Stickdjup t_{max}	21 mm
Funktionsbredd L_4	16 mm
Huvudängd L_1	37 mm
Spårbredd w	3 mm
totallängd L	97,5 mm
Serie	Eco
Skaftbredd b	16 mm

Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Kläm-skruv Typ 5	279815 5
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600