

**Planfräs 75° MSRS, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 200/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	224000 200/12
GTIN	4960664533107
Artikelklass	25P

**Beskrivning****Utförande:**

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

**Användningsdata:**

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbfrensning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SP.. 1806
FästhålsØ	60 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	200 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	60 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	12 mm
Vändskärsskruv	229703 (T25; 7,5 Nm)
max. utvärdig diameter D <sub>max</sub>	207 mm
Antal skär Z	12
Skafutförande	med hål

Inställningsvinkel $\kappa$	75 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229703
------------	--------