

**Planfräs 75° MSRS, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	224000 80/4
GTIN	4960664532933
Artikelklass	25P

Beskrivning**Utförande:**

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbfrensning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	12 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Passande vändskär	SP.. 1806
Skär-Ø D_c	80 mm
Vändskärsskruv	229703 (T25; 7,5 Nm)
Skruvför kassett	229704
Kassett	229765
max. utvändig diameter D_{max}	87 mm
FästhålsØ	27 mm

Antal skär Z	4
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	75 grad
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Spännskruv	229704
Spännskruv	229703
Kassett	229765