

**Garant****VBGT 110302, Sort: HB7310**

## Beställningsdata

Ordernummer	261222 HB7310
GTIN	4045197696229
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VBGT 110302 HB7310 Sort: HB7310

spån-brytare: AM

Tolerans: G

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 4 mmMatning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 350 - 600 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	AM
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	N
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
Hörnradie	0,2 mm

Sort	HB7310
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBGT 110302
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning