

Garant
PKD-fullradiefräsar med invändig kylning rakt snitt, PKD, Ø e8 DC: 6 mm

Beställningsdata

Ordernummer	209655 6
GTIN	4045197513335
Artikelklass	11Y

Beskrivning
Utförande:

Högeffektiva PKD-fräsar för maximala krav på bearbetningsprestanda i kol- och glasfiberarmerad plast och grafit.

Rak tandning för neutral användning.

Tandantal Z: 2

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 6 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 15 mm

Friställningsdiameter D_1 : 5,5 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Teknisk beskrivning

Matning f_z för valsfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,04 mm
Matning f_z för kopierfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,07 mm
Friställningsdiameter D_1	5,5 mm
Tandantal Z	2
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	15 mm
Skär-Ø D_c	6 mm
Matning f_z för kopierfräsning i grafit	0,12 mm
Matning f_z för valsfräsning i grafit	0,08 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm

totallängd L	80 mm
Skärlängd L _c	6 mm
radie R	3 mm
Beläggning	PKD
Skärmaterial	PKD
Norm	Verkstadsnorm
Tolerans nom.-Ø	e8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,2×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Skaft	DIN 6535 HA
Invändig	ja
Färgring	svart
Produktslag	Pinnfräsar

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------