

LOCTITE**2K-lim, Tillverkar-ID: 9466**

Beställningsdata

Ordernummer	083372 9466
GTIN	4058093009123
Artikelklass	04L

Beskrivning

Utförande:

Dragelastiskt 2K-lim som bearbetas snabbt och enkelt för hållbara och hållfasta förband. Härdar i rumstemperatur.

För hållbara och hållfasta förband mellan olika material som exempelvis trä, metall, hårdplast och glas. Högt skjuv- och skalhållfasthet. Slagtåligt universallim, hög vidhäftning på alla material. För tillämpningar som kräver lång bearbetningstid och hög hållfasthet.

Användningsdata:

Använd handdoseringspistol nr 083373 strl. PISTOLE och blandrör nr 083376 strl. MIXER.

Teknisk beskrivning

skärdraghållfasthet	37 N/mm ²
tillverkarens beteckning	LOCTITE 9466
Dynamisk viskositet	35000 mPas
lagringstemperatur	8 °C
Bearbetningstemperatur	15 - 25 °C

Farligt gods klass	9
Bearbetningstid	3600 s
Kemisk bas	Epoxiharts
Draghållfasthet	32 N/mm ²
Egenskap	slagseg
lämpligt för material	Plast
lämpligt för material	metall
lämpligt för material	Keramik
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
temperaturområde	-55 °C
Färg	gulaktig
Form	flytande
Påfyllningsvolym	50 g
Hårdhet enligt Shore A	60
UN nummer	UN3082
Densitet	1,1 g/cm ³
fullhärdat efter	18 min
handfast efter	3 min
Största spaltmått	5 mm
Produktslag	Tvåkomponentlim

Tillbehör

2-komponentslim, tillbehör, blanddysa Utförande MIXER	083376 MIXER
Handdoseringspistol Utförande PISTOLE	083373 PISTOLE