

**Hörnfräs 90° MFWN, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225600 63/4
GTIN	4960664647408
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Fräs med dubbelsidiga vändskär.

Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

total längd L_{tot}	110 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	8 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
Vändskärsskruv	229700 (T15; 4,2 Nm)
Passande vändskär	WNMU 0806..
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Utkragningslängd L_1	30 mm
Antal skär Z	4
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229700
------------	--------