

**Garant****TwinCut planfräs 45° normal delning, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:  
200/12mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 213415 200/12 |
| GTIN         | 4045197666437 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****Utförande:**

Från Ø 160 mm för fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål och utan invändig kylning.

**Användningsdata:**

Med dubbelsidiga, 8-skäriga vändskär (ON.U) eller 4-skäriga vändskär (SN.U).

**Reservdel:**

Underläggsplattskruv nr 219899. Underläggsplatta nr 219897 (kan användas för båda vändskärstyperna).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**. ON.U och SN.U får inte blandas.

**Teknisk beskrivning**

|  |         |
|--|---------|
| Total längd $L_{tot}$ för ON.U-platter | 61,3 mm |
| Passande vändskär                      | SN.U    |
| Passande vändskär                      | ON.U    |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Total längd $L_{tot}$ för SN.U-platter            | 63 mm                 |
| Spännskruv för underläggsplatta                   | 219899                |
| Underläggsplatta                                  | 219897                |
| FästhålsØ   | 60 mm                 |
| max. utvändig diameter $D_{max}$ för ON.U-platter | 211,8 mm              |
| max. utvändig diameter $D_{max}$ för SN.U-platter | 215,2 mm              |
| Skruvsats förvändskär                             | 219898 (15IP; 3,8 Nm) |
| Skär-Ø $D_c$                                      | 200 mm                |
| Antal skär Z                                      | 12                    |
| Serie   | TwinCut               |
| Skaftutförande                                    | med hål               |
| Inställningsvinkel $\kappa$                       | 45 grad               |
| Skärindelning                                     | Oregelbunden          |
| Invändig  | ja                    |
| Verktogsbyte                                      | PowerCard             |
| Produktslag                                       | Planfräs              |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Underläggsplatta  | 219897      |
| Spännskruv  | 219899      |
| Skruvsats förvändskär 10 delar                                      | 219898      |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm         | 211750 3,8  |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |