

**Hörnfräs 90° MFWN, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225600 80/5
GTIN	4960664647415
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Fräs med dubbelsidiga vändskär.

Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	80 mm
totallängd L_{tot}	110 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	8 mm
Vändskärsskruv	229700 (T15; 4,2 Nm)
Passande vändskär	WNMU 0806..
Utkragningslängd L_1	30 mm
Antal skär Z	5
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229700
------------	--------