

**Hörnfräs 90° MFWN, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225615 63/5
GTIN	4960664647743
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Fräs med dubbelsidiga vändskär.

Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

**Teknisk beskrivning**

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	8 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	40 mm
Passande vändskär	WNMU 0806..
Vändskärsskruv	229700 (T15; 4,2 Nm)
FästhålsØ	22 mm
Skär-Ø $D_c$	63 mm
Antal skär Z	5

Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229700
------------	--------