

**Hörnfräs 90° MFWN, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225615 80/7
GTIN	4960664647750
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Fräs med dubbelsidiga vändskär.

Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	50 mm
Vändskärsskruv	229701 (T15; 3,5 Nm)
Skär-Ø D_c	80 mm
Passande vändskär	WNMU 0806..
FästhålsØ	27 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	8 mm
Antal skär Z	7

Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229701
------------	--------