

Garant**Planförsänkare 180°, weldon-skaft, Försänkn-Ø D: 26mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217160 26
GTIN	4045197552617
Artikelklass	210

Beskrivning**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

OBS!:

De rekommenderade vändskärsp Plattorna har hörnradien 0,4 mm. Om plattor med andra hörnradier används uppnås inte måttet d_{min} (se tabellen)! GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Försänkn-Ø D	26 mm
För DIN-insexskruvar	M16
Utkragningslängd L_1	55 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Vändskärsskruv	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Minimidiameter d_{min}	9 mm
Antal skär Z	2
Passande vändskär	260150
totallängd L_{tot}	125 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard

Försänkingsvinkel	180 grad
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Spännskruv	219844
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0