

**Garant****Justerbar försänkare, weldon-skaft, Skaftdiameter D<sub>s</sub> h6: 25mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	216620 25
GTIN	4045197133526
Artikelklass	210

## Beskrivning

### Utförande:

**Lugn gång** tack vare **stabil konstruktion**.

### Användningsdata:

Avgradning av kanter, runda hål och spår och för försänkning. Stabila bearbetningsförhållanden krävs (kan inte användas på bormaskiner).

**Steglöst inställbar vinkel 10°– 80°.**

### OBS!:

Skaltolerans  $\pm 2,5^\circ$ . **För exakt gradtalsinställning används en förinställningsapparat.** GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

## Teknisk beskrivning

Klämskruvför kassett	219946
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	25 mm
Kassett	219958
Vändskär nr 216700; nr 216740; nr 216770	32-050
Passande vändskär	TO.. 1604
Vändskärsskruv	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	30 mm
Antal skär Z	1
totallängd L <sub>tot</sub>	95 mm

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsområde fasningsvinkel	10-80 grad
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Försänkare

---

## Tillbehör

Spännskruv	219844
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Spännskruv	219946
Reservkassettt för fräsförsänkare	219958
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP