

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261339 20/11
GTIN	4045197654113
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	24 mm
Huvudängd L_1	38 mm
ISO-kod hållare	A20Q SVJCR/L11
Halsbredd L_4	11 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Mittförskjutning L_3	2 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	VC.. 1103..
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L_2	19 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500