

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Halsbredd L_4	16,5 mm
Mittförskjutning L_3	4,6 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	28 mm
ISO-kod hållare	A25R SVJCR/L16
Passande vändskär	VC.. 1604..
Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L_1	44 mm
Skruvsats för vändskär	269028 8
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	24 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500