

**Garant****ONMU 05T6 ANER, HB7510, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	213430 ST1400
GTIN	4045197605948
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidig med 2x8 skäreppor.

**Rekommendation:**

**För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.**

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

**Teknisk beskrivning**

Typ	ST1400
Matning $f_z$ per tand	0,25 mm
Antal byten/skär	16
ISO-kod vändskär	ONMU 05T6 ANER
Sort	HB7510
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	3 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		