

**Garant****Planfräs 45°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213890 50/4
GTIN	4045197666529
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Planfräs 45° med differentialdelning för jämn och fin bearbetning. Precisionsvändskärsficka med speciella hårdmetallunderläggsplattor.

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	22 mm
Klämskruv för vändskär	219862 (25IP; 6 Nm)
Skär-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Passande vändskär	SE.. 1203..
totallängd L <sub>tot</sub>	48 mm
Underläggsplatta	219860
max. utvändig diameter D <sub>max</sub>	63 mm
Spännskruv för underläggsplatta	219861 (TX8)

Antal skär Z	4
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	219862
Hårdmetall-underläggsplatta	219860
Spännskruv	219861