

**Garant****Planfräs 45°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213890 63/5
GTIN	4045197666536
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Planfräs 45° med differentialdelning för jämn och fin bearbetning. Precisionsvändskärsficka med speciella hårdmetallunderläggsplattor.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	40 mm
Spännskruv för underläggsplatta	219861 (TX8)
FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	SE.. 1203..
Underläggsplatta	219860
Skär-Ø $D_c$	63 mm
Klämskruv för vändskär	219862 (25IP; 6 Nm)
max. utvändig diameter $D_{max}$	76 mm

Antal skär Z	5
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Hårdmetall-underläggsplatta	219860
Spännskruv	219861
Spännskruv	219862