

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261345 40/16
GTIN	4045197656209
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruv förunder-läggs-platta	269013 2
Underläggsplatta	269005 8
Skrivsats förvändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L ₁	40 mm
Passande vändskär	VC.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	49 mm
ISO-kod hållare	A40T SVQCR/L16
Mittförskjutning L ₃	27 mm
totallängd L	300 mm
Spännhöjd L ₂	39 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D _s	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500