

Garant**Bakplans-försänkare 180°, maximal försänkingsdiameter D: 76mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217180 76
GTIN	4045197465740
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Med en skäregg (z = 1).

OBS!:

Mått e = programmerat mått (information på sidkant). GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,5** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L ₁	185 mm
Skaftutförande	Weldon
Skaftdiameter D _s h6	50 mm
Försänkn-Ø D	76 mm
Antal skär Z	1
Programmeringsmått	12,55 mm
Minimidiameter d _{min}	52 mm
L ₃	155 mm
Skruvsats förvändskär	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Passande vändskär	260158
Invändig	ja
totallängd L	265 mm

Verktogsbyte	PowerCard
Produktlag	Försänkare

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219848
Spännskruv	219945