

Garant**CPMT 05T104 T, HB7035, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	217185 UNI
GTIN	4045197321701
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Endast för användning med bakplansförsänkare nr 217180 storlek 15.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Matning f	0,1 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	CPMT 05T104 T
Sort	HB7035
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	100 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	80 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	65 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	100 m/min	K
CuZn	lämplig	90 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		