

Garant**Bakplans-försänkare 180°, maximal försänkingsdiameter D: 33mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217180 33
GTIN	4045197196958
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:****Med en skäregg (z = 1).****OBS!:**

Mått e = programmerat mått (information på sidkant). GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Programmeringsmått	6,65 mm
Utkragningslängd L ₁	102 mm
Minimidiameter d _{min}	21 mm
Vändskärsskruv	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Kragdiameter D ₁	25 mm
Skaftdiameter D _s h6	20 mm
L ₂	82 mm
Skaftutförande	Whistle Notch
Försänkn-Ø D	33 mm
L ₃	75 mm
Antal skär Z	1
Passande vändskär	260150

Invändig	ja
totallängd L	152 mm
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Spännskruv	219844
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0