

Garant**Svarv-vändskär VC.T 110302, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	261364 HB7415
GTIN	4045197671325
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	S
Matning f	0,1 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 70 m/min
spån-brytare	TIS
Skärdjup a_p	0,05 - 1 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7415
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 110302

Datablad

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning