

Garant**Bakplans-försänkare 180°, maximal försänkingsdiameter D: 57mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217180 57
GTIN	4045197465726
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:****Med en skäregg (z = 1).****OBS!:**

Mått e = programmerat mått (information på sidkant). GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,5** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Skaftutförande	Weldon
Antal skär Z	1
L ₃	120 mm
Programmeringsmått	9,55 mm
Försänk-Ø D	57 mm
Minimidiameter d _{min}	39 mm
Skaftdiameter D _s h6	40 mm
Utkragningslängd L ₁	150 mm
Skrivsats förvändskär	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Passande vändskär	260158
Invändig	ja
totallängd L	220 mm

Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Spännskruv	219945
Vändskärsskruvsats10 delar	219848