

Garant**VCGT 160402, Sort: HB7310**

Beställningsdata

Ordernummer	261457 HB7310
GTIN	4045197671707
Artikelklass	21G

Beskrivning

VCGT 160402 HB7310 Sort: HB7310

spån-brytare: AM

Tolerans: G

Skärdjup a_p : 0,1 - 4 mmMatning f : 0,05 - 0,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 350 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	AM
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm

Sort	HB7310
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCGT 160402
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning