

Garant**Cirkulärfräsar, Hård-metall, Typ: 18****Beställningsdata**

Ordernummer	217252 18
GTIN	4045197216526
Artikelklass	21Q

Beskrivning**OBS!:**

Det verkliga stickdjupet s_{max} beräknas så här: $(D-d_1) / 2$.

Verktygsbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: P16

minsta borrh-Ø D: 14 - 22 mm

Invändig diameter d_1 : 9 mm

maximalt sågdjup S_{max} : 6,5 mm

Utkragningslängd L_1 : 25 mm

total längd L_{tot} : 71,5 mm

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup S_{max}	6,5 mm
total längd L_{tot}	71,5 mm
Skaftutförande	Weldon
Invändig diameter d_1	9 mm
Utkragningslängd L_1	25 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
Spännskruv-sats	219818 (8IP; 3,8 Nm)
minsta borrh-Ø D	14 - 22 mm

Skaft	DIN 6535 HB
för skivtyp	P16
Invändig	ja
Gängdjup	21 mm
Material fräs	Hård-metall
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219818
-----------------------------	--------