

**Garant****VC.T 160404, Sort: CB7010**

### Beställningsdata

Ordernummer	261458 CB7010
GTIN	4045197671745
Artikelklass	21G

### Beskrivning

VC.T 160404 CB7010 Sort: CB7010

spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 2 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 240 m/min

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2 mm
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	70 - 180 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 240 m/min

Sekundär användning	M
spån-brytare	SM
Sort	CB7010
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning