

**VCGX 1103005, Sort: SP4019****Beställningsdata**

Ordernummer	261381 SP4019
GTIN	5660058
Artikelklass	28D

Beskrivning

VCGX 1103005 SP4019 Sort: SP4019

spån-brytare: 62

Skärdjup a_p : 0,15 - 3 mm

Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 30 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,15 - 3 mm
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 440 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	UNI
spån-brytare	62
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Sort	SP4019
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Skärmaterial	HM
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	Skärhuvud
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	VCGX 1103005
Antal byten/skär	2
Vändskärstilldelning	neutral