

**Hörnfräs 90° MEC11T, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 22/2XLmm****Beställningsdata**

Ordernummer	227300 22/2XL
GTIN	4960664461004
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p,max}$	10 mm
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
Skär-Ø D_c	22 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
totallängd L_{tot}	170 mm
Utkragningslängd L_1	30 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för α_{max}	15 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	42 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	38 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,76 grad
Ø D_3	16 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------