

Garant**VC.T 110304, Sort: HB7310**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 261454 HB7310 |
| GTIN | 4045197671660 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärhastighet v_c primär användning | 350 - 600 m/min |
| Skärdjup a_p | 0,1 - 4 mm |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| spån-brytare | AM |
| Matning f | 0,05 - 0,5 mm/v |
| Primäranvändning | N |
| Sort | HB7310 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |

| | |
|------------------|------------------------|
| ISO-kod vändskär | VCGT 110304 |
| Antal byten/skär | 2 |
| Tolerans | G |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |