

**Garant****SEHT 1204 AFTN, CU7725, Typ: ST500**

## Beställningsdata

Ordernummer	214240 ST500
GTIN	4045197319494
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$ .

## Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ per tand	0,19 mm
Typ	ST500
skärtjocklek E	4,76 mm
ISO-kod vändskär	SEHT 1204 AFTN
Sort	CU7725
Skärmaterial	Cermet
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	450 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	350 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	300 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	190 m/min	M
torrt	lämplig		