

Garant**VC.T 160408, Sort: HB7310**

Beställningsdata

Ordernummer	261459 HB7310
GTIN	4045197672001
Artikelklass	21G

Beskrivning

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	AM
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	N
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Sort	HB7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM

ISO-kod vändskär	VCGT 160408
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning