

Garant**Planfräs 45°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214395 25/4
GTIN	4045197221643
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov.

Fördel:**Maximal produktivitet tack vare:**

- Maximal skärhastighet.
- Maximala matningar.
- Korta bearbetningstider.

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **Använd med 211750 strl. 1,5** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Utkragningslängd L_1	44 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
max. utvärdig diameter D_{max}	33,2 mm
Passande vändskär	SD.. 0903
totallängd L_{tot}	100 mm
Skrivsats för vändskär	219809 (8IP; 1,5 Nm)

Antal skär Z	4
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	58 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	64 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,27 mm
spiralfräsning a_p	1,5 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	22,5 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	45 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,5 Nm	211750 1,5
Vändskärsskrivsats 10 delar	219809
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP