

LOCTITE**Fogprodukt, 50 ml, Tillverkar-ID: 660**

Beställningsdata

Ordernummer	083341 660
GTIN	3255460146868
Artikelklass	04L

Beskrivning

Utförande:

Vid tillverkningstekniken fogning sammanfogas två eller flera delar. Vid användning av limmet utnyttjas hela fogytan för ett starkt förband. En hög kraftöverföring och dynamiska belastningar möjliggörs (hög skärhållfasthet).

Användningsdata:

Quick Metal – God spaltfyllningsförmåga, utmärkt för reparation av skadade konstruktionsdelar. För förbehandling, använd aktivator nr 083393.

OBS!:

Förbehandla först ytorna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392.

Teknisk beskrivning

Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken
tillverkarens beteckning	LOCTITE 660
handfast efter	15 min
lämpligt för material	Stål
Största spaltmått	0,5 mm

lämpligt för användningsområde	Reparation
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
lagringstemperatur	8 - 21 °C
Form	pastös
Påfyllningsvolym	50 ml
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Dynamisk viskositet	150000 - 350000 mPas
Egenskap	tixotrop
Kemisk bas	Uretanmetakrylat
Färg	silver
temperaturområde	-55 - 150 °C
Flampunkt	93 °C
fullhärdat efter	1 h
Demontering	bara genom uppvärmning
Hållfasthetsklass	höghållfast
Densitet	1,098 g/cm ³
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Fogprodukt

Tillbehör

Peristaltisk handpump med doseringsnålsats Lämplig för
kärlestorlek 50 ml

083344 50