

**Garant****Planfräs 45° högerskärande, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/5mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	214200 50/5
GTIN	4045197131409
Artikelklass	210

## Beskrivning

**OBS!:**GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

## Teknisk beskrivning

totallängd $L_{tot}$	40 mm
max. utvändig diameter $D_{max}$	63 mm
Skär-Ø $D_c$	50 mm
Passande vändskär	SE.. 1204..
Skrivsats för vändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
FästhålsØ	22 mm
Antal skär Z	5
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	45 grad

Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800