

HOLEX®**VCMT 160404 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	261475 HBX020
GTIN	4045197672049
Artikelklass	22D

Beskrivning

VCMT 160404 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup a_p : 0,1 - 2,75 mmMatning f : 0,1 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 80 - 300 m/min**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,1 - 0,25 mm/v
Skärdjup a_p	0,1 - 2,75 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PM
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 300 m/min
Primäranvändning	P

Sort	HBX020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	Skärhuvud
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Antal byten/skär	2
Vändskärstilldelning	neutral