

Garant**Planfräs 45°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214400 32/4
GTIN	4045197131720
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov.

Fördel:**Maximal produktivitet tack vare:**

- Maximal skärhastighet.
- Maximala matningar.
- Korta bearbetningstider.

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **Använd med 211750 strl. 1,5** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	32 mm
Skrivsats förvändskär	219809 (8IP; 1,5 Nm)
FästhålsØ	16 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Passande vändskär	SD.. 0903

Ø D ₃	40 mm
max. utvändig diameter D _{max}	40,2 mm
Antal skär Z	4
spiralfräsning Ø D _{min}	72 mm
spiralfräsning a _p	1,5 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	78 mm
Rampningslängd L för α _{max}	29,5 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,97 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219809
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,5 Nm	211750 1,5
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP