



Hörnfräs 90° MEC11T, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/2XLmm



Beställningsdata

Ordernummer	227300 20/2XL
GTIN	4960664460984
Artikelklass	250

Beskrivning

Beskrivning:

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	BD.. 11T3
Skaftdiameter D_s h6	18 mm
total längd L_{tot}	170 mm
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	10 mm
Utkragningslängd L_1	30 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för α_{max}	13 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	38 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	34 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,88 grad
Ø D_3	14 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------