

Garant**Planfräs 45°, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 63/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214400 63/10
GTIN	4045197131782
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov.

Fördel:**Maximal produktivitet tack vare:**

- Maximal skärhastighet.
- Maximala matningar.
- Korta bearbetningstider.

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **Använd med 211750 strl. 1,5** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L _{tot}	40 mm
FästhålsØ	22 mm
Skär-Ø D _c	63 mm

Passande vändskär	SD.. 0903
Skruvsats för vändskär	219809 (8IP; 1,5 Nm)
max. utvändig diameter D_{\max}	71,2 mm
$\varnothing D_3$	71 mm
Antal skär Z	10
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	140 mm
spiralfräsning a_p	1,5 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	134 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	60,5 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,47 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219809
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,5 Nm	211750 1,5