



## Hörnfräs 90° MEC11T, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 30/4Lmm



### Beställningsdata

Ordernummer	227300 30/4L
GTIN	4960664396122
Artikelklass	250

### Beskrivning

#### Beskrivning:

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

### Teknisk beskrivning

Skär-Ø $D_c$	30 mm
Utkragningslängd $L_1$	32 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	10 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	130 mm
Passande vändskär	BD.. 11T3
Vändskärsskruv	229708 (T8; 1,2 Nm)
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	23 mm
spiralfräsning Ø $D_{\max}$	58 mm
spiralfräsning Ø $D_{\min}$	54 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,5 grad
Ø $D_3$	24 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229708
------------	--------