

Garant**Delprofilskär för DIN 472 invändigt höger, HB7010, Bredd spår m (H13): 2,15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271015 2,15
GTIN	4045197463258
Artikelklass	21J

Beskrivning**Passar till:**

GARANT gänghållare (invändigt/utvändigt) nr 271997 – 272172, för skärstorlek 16 resp. 9,3.

Teknisk beskrivning

för låsring DIN 471/472 ringtjocklek	2 mm
Spårvidd m (H13)	2,15 mm
t_{\max}	2 mm
Skärbredd w	2,24 mm
Skärmaterial	VHM
Vändskärstilldelning	höger
Sort	HB7010
Spår enligt norm	DIN 472
Tjocklek	3,6 mm

Vändskärsstorlek L	16 mm
Underläggsplatta	Nr 272624 storlek S
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	130 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Tillbehör

Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel S grad	272624 S
--	----------