

Garant**OZ-hylschuckar Form ADB, SK 40 A = 70, spännvidd: 2-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300695 2-25
GTIN	4045197285027
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

Lagrad spännmutter. För högre gripförmåga och bättre rundgång.

GARANT –

Med RFID/Balluffchip-hål. Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25 000 min⁻¹).

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6388-form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, OZ-spänntänger nr 309540 – 309565, haknycklar nr 628400.

Teknisk beskrivning

passande haknyckel nr 628400	58 / 62
spännvidd	2 - 25 mm
Lös hylsmutter nr 309670	2 - 25
utkragningslängd A-mått	70 mm
Utvändig-Ø D	60 mm

Spännhylsa D ₁	2-25 mm
fäste	SK 40 A = 70
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Haknycklarmed hake för mutterytter-Ø 58/62 mm	628400 58/62
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309550 6
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 18 mm	309550 18
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309550 12
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309550 10
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 25 mm	309550 25
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 24 mm	309550 24
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 23 mm	309550 23
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 4 mm	309550 4

OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 5 mm	309550 5
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 13 mm	309550 13
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 19 mm	309550 19
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 7 mm	309550 7
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 15 mm	309550 15
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 17 mm	309550 17
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 11 mm	309550 11
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309550 16
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 14 mm	309550 14
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309550 8
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 21 mm	309550 21
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 9 mm	309550 9
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 22 mm	309550 22

OZ-spännhylsa för chuck nom. spänn-Ø d 20 mm

309550 20

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad
passar för konor 40

308801 40