


Garant
Sats med gängvändskär storlek 16, HB7010, Typ: IR

Beställningsdata

Ordernummer	271900 IR
GTIN	4045197370976
Artikelklass	21J

Beskrivning
Innehåll:

Fullprofil, metrisk 60°: Nr 270756 strl 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Delprofil, metrisk 60°: Nr 270792 strl. 0,5-1,5; 1,75-3

Fullprofil, BSW 55°: Nr 270824 strl 14; 11

Gängtyp: M

Gängtyp: M-LH

Gängtyp: MF

Gängtyp: G

Gängtyp: BSW

Gängtyp: MF-LH

Bearbetningsriktning: Höger

Teknisk beskrivning

Bearbetningsriktning	Höger
Skärmaterial	VHM
Gängtyp	M
Gängtyp	M-LH
Gängtyp	MF
Gängtyp	G
Gängtyp	BSW

Gängtyp	MF-LH
Gängtyp	G-LH
Gängtyp	BSW-LH
Sort	HB7010
Produktslag	Vändskär för gängsvärning

Tillbehör

Fullprofilsjär 60° invändigt höger stigning 1 mm	270756 1
Fullprofilsjär 55° invändigt höger Antal gängor/tum 14	270824 14
Fullprofilsjär 60° invändigt höger stigning 1,5 mm	270756 1,5
Fullprofilsjär 55° invändigt höger Antal gängor/tum 11	270824 11
Delprofilsjär 60° invändigt höger stigning 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Fullprofilsjär 60° invändigt höger stigning 2 mm	270756 2
Fullprofilsjär 60° invändigt höger stigning 3 mm	270756 3
Fullprofilsjär 60° invändigt höger stigning 1,75 mm	270756 1,75
Fullprofilsjär 60° invändigt höger stigning 2,5 mm	270756 2,5
Delprofilsjär 60° invändigt höger stigning 1,75-3 mm	270792 1,75-3