

Garant**eco-skärhållare, Höger, Skaft- / plattstorlek L: 16/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271991 16/16
GTIN	4045197654434
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet.

leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900–319886.

Invändig: ja

Funktionsbredd L₄: 16 mm

Huvudängd L₁: 27 mm

totallängd L: 74 mm

Spännskruv för gängskär: 279810 2

Underläggsplatta 1,5°: 272600 1,5

Klämskruv för underläggsplatta: 279824 1

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	16 mm
Huvudängd L ₁	27 mm
Klämskruv för underläggsplatta	279824 1
Underläggsplatta 1,5°	272600 1,5

Spännskruv för gängskär	279810 2
passar skivstorlek	16 mm
Skaftmått	16 mm
totallängd L	74 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

underläggsplatta för skärhållare Lutningsvinkel 1,5 grad	272600 1,5
Spännskruv Typ 2	279810 2
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv	272500
Skruv för underläggsplatta Typ 1	279824 1
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10