

Garant**Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 3°, Höger, Utkragningslängd / plattstorlek L: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272121 25/11
GTIN	4045197430632
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:****Med fast lutningsvinkel.****Med invändig kylning.****Användningsdata:**

För grovgångor M16×2 och M18×2,5.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	279810 4
Mittförskjutning L_3	7,3 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	13 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	180 mm
Invändig	ja
Skaftdiameter D_s	20 mm
Lutningsvinkel	3 grad
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv Typ 4	279810 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500