

Garant

Fräskär för säkringsspår, utan kantbrytning, HB7720, Nominell ringtjocklek: 1,85mm

**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 217454 1,85 |
| GTIN | 4045197217233 |
| Artikelklass | 21C |

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Spårbredd W –0,03 | 1,93 mm |
| djup (Dj) | 1,25 mm |
| Nominell ringtjocklek | 1,85 mm |
| radie R | 0,3 mm |
| Sort | HB7720 |
| Utvändig-Ø D | 10,6 mm |
| Tjocklek E | 2,34 mm |
| Typ | 03 |
| Antal skär Z | 3 |
| Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | lämplig | 600 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 500 m/min | N |
| Alu > 10% Si | lämplig | 400 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 260 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 220 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 100 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 80 m/min | P |
| Stål < 55 HRC | lämplig | 60 m/min | H |
| Stål < 60 HRC | lämplig | 45 m/min | H |
| Stål < 65 HRC | lämplig | 35 m/min | H |
| Stål < 67 HRC | lämplig | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 130 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | lämplig | 100 m/min | S |
| GG(G) | lämplig | 120 m/min | K |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |