

Garant**Stickstålsplatta Vänster, HB7135, Spårbredd w: 2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273210 2,2
GTIN	4045197143358
Artikelklass	21J

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	2,2 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,07 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7135
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	vänster
Produktslag	Vändskär för stick svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		